


1. Lösen Sie den Griff

(Art. Nr.: 240-149500)

- Kappe vorsichtig entfernen
(Art. Nr.: 240-130500)
- Innensechskantschraube (DIN 6912)
M4 x 10mm (Art. Nr.: 240-1484)
mit einem Sechskantschlüssel
(SW = 3mm) lösen

Schraubenanzugsmoment beträgt 0,4 Nm



2. Ziehen Sie den Griff heraus

(Art. Nr.: 240-149500)

- Markierung blau
(Art. Nr.: 240-1497B)
- Markierung rot
(Art. Nr.: 240-1497R)



3. Lösen Sie die Schraube

(Art. Nr.: 240-0847)

- Schneidschraube 22 x 4,0 mm mit
einem Schraubendreher TORX T6®
lösen

Schraubenanzugsmoment beträgt 0,3 Nm



	Erstellt	Datei:
am:	13. September 2012	R:\Dokumentation\Produkte\Wasserarmaturen\Kartuschen- und Schalterwechsel_Vector\Kartuschen- und Schalterwechsel_Vector.doc
von:	Andreas Schmidtchen	© 2012 Reich GmbH

4. Ziehen Sie das Gehäuse und das Kartuschengehäuse vorsichtig auseinander


- Achten Sie auf die zwei Quad-Ringe 36,09 X 3,53 EPDM 70 (Dichtringe), bitte nicht beschädigen!
(Art. Nr.: 240-1423)



5. Wechseln Sie die Kartusche bzw. den Mikroschalter


- 3 Thermoplastschrauben KN 6038 STSplus 16 x 14 lösen (Art. Nr.: 240-1322)
- Schalterteil (a) entfernen (Position beachten!)
- Kappe (b) und Mikroschalter (c) auseinanderziehen

Schraubenanzugsmoment beträgt 0,2 Nm



5.1 Wechseln Sie die Kartusche bzw. den Mikroschalter


- Kartuschenbefestigung (d) entfernen
- Kartusche (e) wechseln
(Art. Nr.: 240-06741)
- Mikroschalter (c) wechseln
(Art. Nr.: 240-0622W)



	Erstellt	Datei:
am:	13. September 2012	R:\Dokumentation\Produkte\Wasserarmaturen\Kartuschen- und Schalterwechsel_Vector\Kartuschen- und Schalterwechsel_Vector.doc
von:	Andreas Schmidtchen	© 2012 Reich GmbH

6. Montieren Sie die Armatur in umgekehrter Reihenfolge.

- Achten Sie dabei auf die korrekte Position der Kartusche, Kabeldurchführung und Kabellänge für die Drehbewegung
- Achten Sie auch bei der Montage des Mikroschalters, dass der Mikroschalter in die Führung der Kappe bis Anschlag eingedrückt wird.



Ersatzteile	
	Perlator Standard (Art. Nr.: 240-149900K)
	Perlator Komfort (Art. Nr.: 240-149600K)

	Erstellt	Datei:
am:	13. September 2012	R:\Dokumentation\Produkte\Wasserarmaturen\Kartuschen- und Schalterwechsel_Vector\Kartuschen- und Schalterwechsel_Vector.doc
von:	Andreas Schmidtchen	© 2012 Reich GmbH